

## Eyector básico

SEG 07 HS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00110

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00110>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos  
SEG > SEG 07 HS SDA

### Eyector básico con robusta carcasa para uso universal



Diámetro de toberas: 0,7 mm


Tipo: Para alto vacío

Función adicional: Silenciador axial

Capacidad de aspiración (max): 14 l/min

Consumo de aire con asp.: 21 l/min

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| B        | 16 mm    |
| D        | 15 mm    |
| D2       | 15 mm    |
| G1       | G1/8"-HE |
| G2       | G1/8"-HE |
| G3       | G1/8"-HE |
| H        | 26 mm    |
| L        | 52 mm    |
| L1       | 92 mm    |
| SW1      | 14 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor     |
|-------------------------------|-----------|
| Diámetro de toberas           | 0,70 mm   |
| Grado de evacuación           | 85 %      |
| Capacidad de aspiración (max) | 14 l/min  |
| Capacidad de aspiración (max) | 0,80 m³/h |
| Capacidad de aspiración (max) | 0,49 cfm  |
| Consumo de aire con asp.      | 21 l/min  |
| Consumo de aire con asp.      | 1,30 m³/h |
| Consumo de aire con asp.      | 0,74 cfm  |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eyector básico

SEG 07 HS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00110

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00110>

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Nivel de sonido libre                           | 75 dB(A)        |
| Nivel de sonido aspirado                        | 68 dB(A)        |
| Margen presión (presión servicio)               | 3,0 ... 6,0 bar |
| Margen presión (presión servicio)               | 43,5 ... 87,0   |
| Presión óptima                                  | 5 bar           |
| Presión óptima                                  | 72,50 psi       |
| Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 2 mm            |
| Diámetro interior tubo (recom.) vacío           | 4 mm            |
| Temperatura de trabajo                          | -10 ... 80 °C   |
| Peso                                            | 45 g            |
| Familia de productos                            | SEG             |

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

### Accesorios



#### VFI CN6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00241

Conexión: Tubo flex. 6/4 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



#### VFI 4/2 50

N° de artículo.:10.07.01.00329

Conexión: Tubo flex. 4/2

Finura de filtro: 50 µm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eyector básico

SEG 07 HS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00110

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00110>



### VFI CN8/6 50

N° de artículo.:10.07.01.00245

Conexión: Tubo flex. 8/6 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



### VFI 6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00328

Conexión: Tubo flex. 6/4

Finura de filtro: 50 µm



### VS-V-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo.:10.06.02.00678

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Diseño: Cubo, pantalla digital

Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP

Conexión eléctrica: Cable

Entradas/salidas: 2 digital

Display: Pantalla 3 colores / 2 líneas

Tipo prot. IP: IP 40

## Eyector básico

SEG 07 HS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00110

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00110>



### VS-P10-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo.:10.06.02.00680

Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar

Diseño: Cubo, pantalla digital

Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP

Conexión eléctrica: Cable

Entradas/salidas: 2 digital

Display: Pantalla 3 colores / 2 líneas

Tipo prot. IP: IP 40

## Piezas de repuesto



### SD G1/8-AG 14x40

N° de artículo.:10.02.01.00540

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro exterior D: 14 mm

Longitud L: 40 mm