

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.00120

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00120>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues) a partir de Ø110 mm > FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas



Tamaño: 150

Número de pliegues: 1,5


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 70 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/2"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	13,50 mm
d2	111 mm
Dmax(S)	177 mm
Ds	150 mm
G1	G1/2"-HE
H	88,50 mm
LG1	13 mm
Z (Carrera)	37,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	570 N
Fuerza arranque	1000 N
Volumen	800 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	250 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	150
Familia pezzon	N 010

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.00120

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00120>

Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	70 Shore A
Peso	801,50 g
Familia de productos	FSGA
Número de pliegues	1,50

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



FGA 150 NBR-70 N010

N° de artículo.:10.01.06.00116

Tamaño: 150

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 70 Shore A

Número de pliegues: 1,5



SA-NIP N010 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00796

Rosca G1: G1/2"-HE

parte normal material: Aluminio

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.00120

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00120>



FGA 150 NBR-70 N010

N° de artículo.:10.01.06.00116

Tamaño: 150

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 70 Shore A

Número de pliegues: 1,5