

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 RP R

N° de artículo.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores descentralizados > Eyectores con sistema de expulsión SEAC RP > SEAC 10 RP R

Tooling-System-Schmalz-Ejector




Diámetro de toberas: 1 mm

Funcionalidad del eyector: Sistema de ahorro de aire neumático

Tipo de Eyectores compactos: Diseño derecha

Margen presión (presión servicio): 4,0 ... 6,0 bar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	44,50 mm
B3	14,20 mm
d	4,30 mm
d1	13,80 mm
D	27 mm
G1	G1/8"-HE
G4	G1/8"-HE
H	38,30 mm
H1	39,80 mm
H2	29,30 mm
L	52 mm
L2	29,50 mm
L3	8 mm
L4	22 mm
X1	28 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	1 mm
Grado de evacuación	85 %

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 RP R

N° de artículo.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>

Capacidad de aspiración (max)	36 l/min
Capacidad de aspiración (max)	2,10 m³/h
Consumo de aire con asp.	65 l/min
Consumo de aire con asp.	3,90 m³/h
Max. consumo de aire quitar soplando	92 l/min
Margen presión (presión servicio)	4,0 ... 6,0 bar
Peso	180 g
Margen presión (presión servicio)	58,0 ... 87,0
Capacidad de aspiración (max)	1,27 cfm
Consumo de aire con asp.	2,30 cfm
Consumo de aire (descarga)	3,18 cfm
Vacío (max.)	25,10 inHg
Familia de productos	SEAC-RP

Nota: Consumo de aire: A una presión operativa óptima (4,5 bar)

Accesorios



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

N° de artículo.:10.02.02.03483

Longitud L: 45,5 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 44 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

N° de artículo.:10.02.02.03484

Longitud L: 45,5 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 44 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 RP R

N° de artículo.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

N° de artículo.:10.02.02.04067

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 20 mm

Altura H: 11 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

N° de artículo.:10.02.02.04068

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 20 mm

Altura H: 11 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC



HT-SG A2 E 35 G1/4-AG

N° de artículo.:10.07.06.00435

Conexión 1: Perno c l ranura Ø19

Diseño: Conexión del eyector

Anchura B: 35 mm

Conexión: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 RP R

N° de artículo.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>



HT-SG A2 E 35 G3/8-AG

N° de artículo.:10.07.06.00441

Conexión 1: Perno c l ranura Ø19

Diseño: Conexión del eyector

Anchura B: 35 mm

Conexión: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-MA



HT-SG A2 E 46 RA

N° de artículo.:10.07.06.00431

Conexión 1: Perno c l ranura Ø19

Diseño: Conexión del eyector

Anchura B: 46 mm

Conexión: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.



HT-SG A3 E 35 G1/4-AG

N° de artículo.:10.07.06.00338

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Diseño: Conexión del eyector

Anchura B: 35 mm

Conexión: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G1/4"-MA

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 RP R

N° de artículo.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>



HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

N° de artículo.:10.07.06.00340

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Diseño: Conexión del eyector

Anchura B: 35 mm

Conexión: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-MA



HT-SG A3 E 46 RA

N° de artículo.:10.07.06.00332

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Diseño: Conexión del eyector

Anchura B: 46 mm

Conexión: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.