

Eyector en línea

SLP 05 S01

N° de artículo.:10.02.01.00561

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00561>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores en línea > Eyectores en línea
SLP > SLP 05 S01

Eyector en línea para la generación de vacío directamente en el tubo flexible



Diámetro de toberas: 0,5 mm

Grado de evacuación: 85 %


Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)

Capacidad de aspiración (max): 8 l/min

Consumo de aire con asp.: 13 l/min

Presión óptima: 4,5 bar

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4 mm
D	10 mm
L	57 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	0,50 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	8 l/min
Capacidad de aspiración (max)	0,50 m³/h
Consumo de aire con asp.	13 l/min
Consumo de aire con asp.	0,80 m³/h
Nivel de sonido aspirado	52 dB(A)
Nivel de sonido libre	60 dB(A)

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Página 1 desde 2

Eyector en línea

SLP 05 S01

N° de artículo.:10.02.01.00561

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00561>

Presión óptima	4,50 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	2 mm
Peso	5 g
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Presión óptima	65,20 psi
Capacidad de aspiración (max)	0,28 cfm
Consumo de aire con asp.	0,46 cfm
Familia de productos	SLP

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud