

Soplante

SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER

N° de artículo.:10.04.01.00147

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00147>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB inversión electroneumática > SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (60 Hz): 305 m³/h

Vacío (60 Hz): 400 mbar

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

Ejecución diseño: IE3:US/CAN


voltaje de 60Hz: YY230/Y460V ±10%

Permición: UL/CSA

con: Inversión electroneumática

Peso: 98 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	496 mm
B1	497 mm
d	13 mm
G1	G2"-MA
H	573 mm
H2	134 mm
L	795 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	400 mbar
Tipo prot. IP	IP 55
Peso	98 kg
voltaje de 60Hz	
Permición	UL/CSA
Familia de productos	SB-ER

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Soplante

SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER

N° de artículo.:10.04.01.00147

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00147>
