

## Sensor de vacío

VS-V-SD 60 STR4

N° de artículo.:10.06.02.00259

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00259>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Interruptores y control del sistema > Interruptores de vacío / presión electrónico > Vacuestatos VS-V-SD > VS-V-SD 60 STR4

### Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital




Punto conmutaci: - 600

Conexión: Tubo Ø4

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Longitud del cable: 3 m

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| B        | 9,50 mm  |
| D        | 4 mm     |
| H        | 17,20 mm |
| H1       | 32,20 mm |
| H2       | 9,90 mm  |
| L        | 21 mm    |
| Lk       | 3 m      |

### Datos técnicos

| Atributo                 | Valor                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Medio de medici          | Gases no agresivos, aire seco sin aceite |
| Margen de medición       | -1,0 ... 0,0 bar                         |
| Seg. contra sobrepresión | 5 bar                                    |
| Exactitud de repetici    | ± 1% del margen de medición              |
| Histéresis               | Fijo: apr. 20 mbar                       |
| Entradas/salidas         | 1 digital                                |
| Poder de corte (max)     | 60 mA                                    |
| Punto conmutaci          | - 600                                    |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sensor de vacío

VS-V-SD 60 STR4

N° de artículo.:10.06.02.00259

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00259>

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Indicación             | LED                         |
| Conexión eléctrica     | Cable                       |
| Conexión               | Tubo Ø4                     |
| Tensión                | 10-24V DC                   |
| Tipo prot. IP          | IP 40                       |
| Efecto de temperatura  | ± 3% del margen de medición |
| Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C                 |
| Peso                   | 5 g                         |
| Familia de productos   | VS-V-SD                     |