

Vacue-/Presostatos función teach

VS-V-AH-T-PNP M8-4

N° de artículo.:10.06.02.00295

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00295>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Interruptores y control del sistema > Interruptores de vacío / presión electrónico > Vacuestatos y presostatos VS-V/P-AH/AV-T > VS-V-AH-T-PNP M8-4

Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales



Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Diseño: Horizontal

Ajuste del punto de conmutación: Función de enseñanza

Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP


Conexión eléctrica: Conector M8, 4 polar

Indicación: LED

Tipo prot. IP: IP 40

Entradas/salidas: 2 digital

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	10 mm
G1	M8-MA
H	17,50 mm
L	36,20 mm
L1	43 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Medio de medici	Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Margen de medición	-1,0 ... 0,0 bar
Seg. contra sobrepresión	5 bar
Exactitud de repetici	± 1% del margen de medición
Histéresis	Ajustable
Entradas/salidas	2 digital
Poder de corte (max)	200 mA
Indicación	LED

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacue-/Presostatos función teach

VS-V-AH-T-PNP M8-4

N° de artículo.:10.06.02.00295

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00295>

Conexión eléctrica	Conector M8, 4 polar
Tensión	10-30V DC
Consumo de corriente	20 mA
Tipo prot. IP	IP 40
Efecto de temperatura	± 3% del margen de medición
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Peso	6 g
Familia de productos	VS-V-AH

Accesorios



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00032

Conexión eléctrica: Acodada hembr M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00031

Conexión eléctrica: Hembrilla M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable

Vacue-/Presostatos función teach

VS-V-AH-T-PNP M8-4

N° de artículo.:10.06.02.00295

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00295>



ADAP-VS 6-1.3x16

N° de artículo.:10.06.02.00300

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 1,3 mm

Longitud L: 16 mm

Usa construcci: Vacuestato



ADAP-VS M5-AG-1.3x16

N° de artículo.:10.06.02.00299

Rosca G1: M5-MA

Diámetro interior d: 1,3 mm

Longitud L: 16 mm

Usa construcci: Vacuestato