

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 52 SI-55 N018

N° de artículo.:10.01.06.00585

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00585>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FG 52 SI-55 N018

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 52


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	8 mm
d2	24,60 mm
D1	52 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
H	48,70 mm
H2	13 mm
Z (Carrera)	25 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	28,52 N
Fuerza arranque	96 N
Volumen	37,59 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	75 mm
Tamaño	52
Familia pezzon	N 018
Número de pliegues	2,50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Página 1 desde 2

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 52 SI-55 N018

N° de artículo.:10.01.06.00585

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00585>

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	22,90 g
Familia de productos	FG

Accesorios



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

N° de artículo.:10.01.06.01065

Familia pezzon: N 018

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 28,8 mm

Longitud apropiada: 4 mm

Diámetro nominal dn: 4,4 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

N° de artículo.:10.01.06.01066

Familia pezzon: N 018

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 28,8 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 4,4 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm

parte normal material: Aluminio