

Módulo de vacío

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

N° de artículo.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Efectores finales de vacío VEE > Módulos de vacío VEE-QCMV > VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada




Tipo: High Flow

Número de pasos: 2

Tam. de toberas: 1,3 mm

Función adicional: Silenciador

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	55 mm
d	8 mm
D	25,40 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-HE
G2	M4-MA
H	51,90 mm
H1	67 mm
L	195,80 mm
L2	143 mm
LG2	8,60 mm

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Módulo de vacío

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

N° de artículo.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo.:10.05.01.00289

Diámetro nominal: 2,5 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Cerrada sin corriente

Rosca de conexión: G1/8"-MA

Margen presión (presión servicio): 3,5 ... 7,0 bar

Conexión: Cable, 2 polos



FLAN-PL 55x7.5-AB1

N° de artículo.:10.01.30.00015

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: AB1



FLAN-PL 55x7.5-EL1

N° de artículo.:10.01.30.00208

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: EL1

Módulo de vacío

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

N° de artículo.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



FLAN-PL 55x9.5-JP1

N° de artículo.:10.01.30.00194

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 9,5 mm

Tamaño: JP1

Rosca G1: G3/8"-HE



FLAN-PL 63x10.5-AD1

N° de artículo.:10.01.30.00016

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 10,5 mm

Tamaño: AD1



FLAN-PL 63x11.5-UNI

N° de artículo.:10.01.30.00017

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 11,5 mm

Tamaño: UNI

Módulo de vacío

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

N° de artículo.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



FLAN-PL 80x12-ST1

N° de artículo.:10.01.30.00167

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 12 mm

Tamaño: ST1



RFBP 50 50 BA SPB2

N° de artículo.:10.01.45.00096

Longitud L: 50 mm

Anchura B: 50 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

N° de artículo.:10.01.45.00091

Longitud L: 100 mm

Anchura B: 58 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2

Módulo de vacío

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

N° de artículo.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



RFBP 100 58 BA O10

N° de artículo.:10.01.45.00092

Longitud L: 100 mm

Anchura B: 58 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Tipo de material: Espuma O, Altura 10 mm



RFBP 120 120 BA SPB2

N° de artículo.:10.01.45.00085

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2



RFBP 120 120 BA O10

N° de artículo.:10.01.45.00086

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Tipo de material: Espuma O, Altura 10 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Módulo de vacío

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

N° de artículo.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



SD 29x70 SHC 22

N° de artículo.:10.02.01.01517

Diámetro exterior D: 29 mm

Longitud L: 70 mm

Usa construcci: Tapa de retención de Schmalz

Tamaño: 22



SEP HF 2 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01347

Tipo: High Flow

Número de pasos: 2

Tam. de toberas: 1,3 mm

Diámetro de taladrado: 22 mm

Grado de evacuación: 61 %

Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 175,3 l/min

Consumo de aire con asp.: 74 l/min



SHC 2 22 SD

N° de artículo.:10.02.01.01418

Número de pasos: 2

Diámetro de taladrado: 22 mm

Longitud L: 103 mm

Rosca G1: M27x1.5-MA