

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 11 NK-45 N016

N° de artículo.:10.01.06.00423

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00423>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FGA 11 NK-45 N016

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas




Tamaño: 11

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4,50 mm
d2	5,10 mm
D1	12 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	10,40 mm
H	16 mm
H2	3,80 mm
H3	9,30 mm
Z (Carrera)	4 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	1,50
Fuerza aspir.	1,20 N
Tamaño	11
Material de ventosa	Caucho natural NK
Peso	0,90 g
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Familia de productos	FGA

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 11 NK-45 N016

N° de artículo.:10.01.06.00423

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00423>

Accesorios



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05735

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 20 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05731

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.00123

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 11 NK-45 N016

N° de artículo.:10.01.06.00423

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00423>



SPI 11 PEEK

N° de artículo.:10.01.06.03281

Tamaño: 11

parte normal material: Polieterecetona