

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

N° de artículo.:10.01.06.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02672>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle con junta anular > FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales



Tamaño: 150


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Material de boquilla: Acero

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	93 mm
d3	69,40 mm
D1	155 mm
Dmax(S)	160 mm
Ds	115 mm
G1	G1/2"-HE
H	51 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Carrera)	35,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	370 N
Fuerza arranque	500 N
Volumen	443,16 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa)	250 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	150
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

N° de artículo.:10.01.06.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02672>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	415 g
Familia de productos	FSGPL