

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Tubos aire comprimido / vacío VSL > VSL 10-7 PU MI-TR

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido



Diámetro exterior D: 10 mm

Diámetro interior d: 7 mm

Longitud (máx): 50 m


Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 60 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 85 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	7 mm
D	10 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	10-7
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo	-40 ... 85 °C
Radio de curvatura min.	60 mm
Longitud (máx)	50 m
Peso/Metro	48 g/m
Peso/Metro	0,05 kg/m
Material manguera	PU

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>

Familia de productos

VSL

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



SSB 8-12 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00158

Margen de fijación: 8,0 ... 12,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SSB 10-16 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00001

Margen de fijación: 10,0 ... 16,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



STV-GE G1/2-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00253

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 16,5 mm

Longitud L: 18,5 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-GE G1/4-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00251

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 16,5 mm

Longitud L: 23,4 mm



STV-GE G3/8-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00252

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 16,5 mm

Longitud L: 20,1 mm



STVI-GE G1/4-IG 10

N° de artículo.:10.08.02.00260

Rosca G1: G1/4"-HE

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 16,5 mm

Longitud L: 37 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-T G1/4-AG 10

N° de artículo.:10.09.02.00044

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 54,9 mm



STV-W G1/2-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00256

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 27 mm



STV-W G1/4-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00254

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 27,2 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-W G3/8-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00255

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 35,1 mm



STV-WF G1/4-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00258

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 27,8 mm



STV-WF G1/8-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00257

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 25,2 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-WF G3/8-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00259

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 29,2 mm



SVB-T 10

N° de artículo.:10.09.02.00025

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 55,5 mm