

Válvula electromagnética

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo.:10.05.01.00049

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00049>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Electroválvulas EMVO > EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Válvula electromagnética EMVO para el control directo de vacío



Diámetro nominal: 12 mm

Voltaje DC: 24V - DC


Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Cerrada sin corriente

Rosca de conexión: G1/2"-HE

Consumo de potencia (AC): 31,9 W

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-HE
G2	G1/2"-HE
G3	G1/2"-HE
H	60 mm
H1	135,50 mm
L	122 mm
L2	32 mm
X1	24 mm
Y1	40 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	12 mm
Control	Cerrada sin corriente
Flujo nominal	350 l/min
Flujo nominal	21 m³/h
Consumo de potencia (AC)	31,90 W
Voltaje DC	24V - DC

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Válvula electromagnética

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo.:10.05.01.00049

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00049>

Peso	1,20 kg
Familia de productos	EMVO

Accesorios



FAS 80x33.8 G1/2-AG

N° de artículo.:10.05.01.00061

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 33,8 mm

Rosca G1: G1/2"-MA