

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

FG 12 SI-HD-65 N016

N° de artículo.:10.01.06.04141

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04141>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > FG 12 SI-HD-65 N016

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales




Tamaño: 12

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4,50 mm
d2	5 mm
D1	12 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	12 mm
H	21 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Carrera)	7 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	1,18 N
Fuerza arranque	3,50 N
Volumen	0,75 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	5,50 mm
Tamaño	12
Familia pezzon	N 016
Número de pliegues	2,50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

FG 12 SI-HD-65 N016

N° de artículo.:10.01.06.04141

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04141>

Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	1,10 g
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04062

Familia pezzon: N 016
Rosca G1: G1/8"-MA
Longitud L1: 20 mm
Longitud apropiada: 6 mm
Diámetro nominal dn: 3,1 mm
Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm
parte normal material: Acero inoxidable austenítico



SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.04365

Familia pezzon: N 016
Rosca G1: M5-MA
Longitud L1: 16 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal dn: 2,5 mm
Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm
parte normal material: Acero inoxidable austenítico

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

FG 12 SI-HD-65 N016

N° de artículo.:10.01.06.04141

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04141>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04689

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-HE

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 10 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04690

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico