

Válvula electromagnética

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo.:10.05.02.00162

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00162>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Electroválvulas EMVP > EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático



Diámetro nominal: 5 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Cerrada sin corriente


Rosca de conexión: G1/8"-HE

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 0,00 bar

Flujo nominal: 3 m³/h

Peso: 0,11 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	15 mm
B2	15 mm
d	4,30 mm
G1	G1/8"-HE
G2	G1/8"-HE
G3	G1/8"-HE
G4	M5-HE
H	88,40 mm
H2	19,50 mm
H3	12 mm
H4	27 mm
L	32 mm
L1	37 mm
X1	23 mm
Y1	15 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	5 mm
Flujo nominal	3 m³/h

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Válvula electromagnética


EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo.:10.05.02.00162

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00162>

Control	Cerrada sin corriente
Flujo nominal	50 l/min
Consumo de potencia (AC)	1 W
Voltaje DC	24V - DC
Tiempo cierre	19 ms
Peso	0,11 kg
Familia de productos	EMVP

Accesorios



ASK B-Form-C 5000 K-3P

N° de artículo.:21.04.06.00084

Conexión eléctrica: Hembrilla Form C

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PVC cable