

Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

N° de artículo.:10.07.04.00012

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00012>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Perfiles hermetizantes > Perfiles hermetizantes DI-PROF > DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas



Anchura B: 8 mm

Altura H: 14 mm


Tipo de material: Espuma de caucho

Herméticos: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 20 Shore A

Forma: con labio sellador

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	8 mm
H	14 mm
H1	7 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Herméticos	Caucho natural NK
Ancho de ranura x Profundidad de ranura recomendada [mm]	9 x 6.5
Peso	54 g
Dureza del material [Shore A]	20 Shore A
Familia de productos	DI-PROF

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

N° de artículo.:10.07.04.00012

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00012>
