

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 19 PVC-50 N056

N° de artículo.:10.01.06.01975

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01975>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
FGA PVC (1,5 pliegues) > FGA 19 PVC-50 N056

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas




Tamaño: 19

Material de ventosa: Cloruro de polivinilo PVC

Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	6,60 mm
d2	12,20 mm
D1	19 mm
Dk	13 mm
Dmax(S)	21,50 mm
Ds	19 mm
H	18,70 mm
H2	8,20 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	5,90 N
Fuerza arranque	10 N
Volumen	2,02 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	19
Familia pezzon	N 056

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 19 PVC-50 N056

N° de artículo.:10.01.06.01975

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01975>

Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Cloruro de polivinilo PVC
Dureza del material [Shore A]	50 Shore A
Peso	1,50 g
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N056 M5-AG DN200

N° de artículo.:10.01.06.03080

Boquilla: N 056
Rosca G1: M5-MA
Longitud L1: 17 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 200
parte normal material: Aluminio
Ancho a través de los pisos SW2: 4 mm



SA-NIP N056 G1/8-AG DN400

N° de artículo.:10.01.06.03571

Boquilla: N 056
Rosca G1: G1/8"-MA
Longitud L1: 20 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 400
parte normal material: Aluminio
Ancho a través de los pisos SW2: 4 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 19 PVC-50 N056

N° de artículo.:10.01.06.01975

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01975>



SA-NIP N056 G1/8-IG DN400

N° de artículo.:10.01.06.03572

Boquilla: N 056

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 17 mm

Longitud apropiada: 10 mm

Diámetro nominal: 400

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 4 mm