

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 13 PVC-50 N016

N° de artículo.:10.01.06.01549

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01549>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
FGA PVC (1,5 pliegues) > FGA 13 PVC-50 N016

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas




Tamaño: 13

Material de ventosa: Cloruro de polivinilo PVC

Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4 mm
d2	6,60 mm
D1	12,80 mm
Dk	7,90 mm
Dmax(S)	14,50 mm
Ds	12,90 mm
H	15 mm
H2	6,60 mm
Z (Carrera)	5,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	1,70 N
Fuerza arranque	5,50 N
Volumen	0,63 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	13
Familia pezzon	N 016

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 13 PVC-50 N016

N° de artículo.:10.01.06.01549

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01549>

Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Cloruro de polivinilo PVC
Dureza del material [Shore A]	50 Shore A
Peso	0,70 g
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.00123

Familia pezzon: N 016
Rosca G1: M5-MA
Longitud L1: 16 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal dn: 2,5 mm
parte normal material: Aluminio



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05735

Familia pezzon: N 016
Rosca G1: G1/8"-MA
Longitud L1: 20 mm
Longitud apropiada: 6 mm
Diámetro nominal dn: 3,5 mm
parte normal material: Aluminio

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 13 PVC-50 N016

N° de artículo.:10.01.06.01549

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01549>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05731

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N016 M5-IG DN250

N° de artículo.:10.01.06.03384

Rosca G1: M5-HE

Longitud apropiada: 10 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04062

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 20 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 13 PVC-50 N016

N° de artículo.:10.01.06.01549

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01549>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.04365

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico



SA-NIP N016 M5-IG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04689

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-HE

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 10 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04690

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico