

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.03150

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03150>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle FSGPL (1,5 pliegues) > FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales



Tamaño: 100

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A


Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Acero

Conexión: G1/2"-HE

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	57,20 mm
d3	44 mm
D1	101 mm
Dmax(S)	106,50 mm
Ds	96,10 mm
G1	G1/2"-HE
H	43,30 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Carrera)	29,10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	150 N
Volumen	150 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	100
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.03150

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03150>

Peso	145 g
Número de pliegues	1,50
Familia de productos	FSGPL

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m