

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.00102

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00102>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle FSGPL (1,5 pliegues) > FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales



Tamaño: 200

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR


Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Material de boquilla: Acero

Conexión: G1/2"-HE

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	137 mm
d3	119,40 mm
D1	202 mm
Dmax(S)	208 mm
Ds	191 mm
G1	G1/2"-HE
H	54 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Carrera)	37,20 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	850 N
Fuerza arranque	950 N
Volumen	876,52 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	350 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	200
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.00102

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00102>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	1017 g
Número de pliegues	1,50
Familia de productos	FSGPL

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m