

Placa de ventosas (redonda)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

N° de artículo.:10.01.01.01186

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01186>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de madera > Placas de ventosa SPC > SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas




Tamaño: 160

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Conexión: G1/2-IG

Datos de diseño



Placa de ventosas (redonda)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

N° de artículo.:10.01.01.01186

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01186>

Volumen	156,13 cm³
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Tamaño	160
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	470 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SPC

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



PC 150

N° de artículo.:10.01.01.13087

Tamaño: 150



TV G1/4-AG 13

N° de artículo.:10.05.10.00061

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 13 mm

Placa de ventosas (redonda)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

N° de artículo.:10.01.01.01186

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01186>

Piezas de repuesto



DR-SPC 33 HNBR-65

N° de artículo.:10.01.01.11371

Tamaño: 33

Material de ventosa: Caucho nitrílico hydr. HNBR

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 16,5 mm



DR-SPC 160 NBR-55

N° de artículo.:10.01.01.01190

Tamaño: 160

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 24,5 mm