

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 22 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.02419

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02419>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues) > SAB 22 HT2-65 G1/4-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperaturas



Tamaño: 22

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A


Resistencia térmica: 200 °C

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4-IG

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	3,50 mm
D1	22 mm
Dmax(S)	24 mm
Ds	20,60 mm
G1	G1/4"-HE
H	25 mm
LG1	12 mm
SW1	16 mm
Z (Carrera)	5,80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	16 N
Fuerza arranque	24 N
Carga transv.	17 N
Volumen	1,50 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	22
Conexión	G1/4"-HE

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 22 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.02419

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02419>

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	10,40 g
Número de pliegues	1,50
Familia de productos	SAB