

Ventosa de fuelle HT1 (redonda)

SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02728

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02728>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de vidrio > Ventosas de fuelle SAB HT1 (1,5 pliegues) > SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas



Tamaño: 100

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G3/8-IG

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6 mm
D1	77 mm
Dmax(S)	110 mm
Ds	100,80 mm
G1	G3/8"-HE
H	56,60 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	25,80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	190 N
Fuerza arranque	357 N
Carga transv.	220 N
Carga transv. (superficie aceitada)	214 N
Volumen	92,50 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	90 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	100

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle HT1 (redonda)

SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02728

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02728>

Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Peso	88,20 g
Familia de productos	SAB