

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 80 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03318

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03318>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues) > SAB 80 HT2-65 G3/8-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperaturas



Tamaño: 80

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A


Resistencia térmica: 200 °C

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G3/8-IG

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6 mm
D1	65 mm
Dmax(S)	88 mm
Ds	81,20 mm
G1	G3/8"-HE
H	49,80 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	135 N
Fuerza arranque	221 N
Carga transv.	217 N
Volumen	75,40 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	80
Conexión	G3/8"-HE

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 80 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03318

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03318>

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	85,50 g
Número de pliegues	1,50
Familia de productos	SAB