

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 20 SI-40 SW80 P

N° de artículo.:10.01.06.03220

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03220>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB2 P (2,5 pliegues) resistencia al flujo > SPB2 20 SI-40 SW80 P

Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia




Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 40 Shore A

Altura H: 24,3 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	8,50 mm
d1	11,80 mm
d2	10,20 mm
d5	7,90 mm
dn	0,80 mm
D1	20 mm
Dmax(S)	20,50 mm
Ds	19,60 mm
H	24,30 mm
H2	2,20 mm
H3	8,20 mm
H5	2 mm
Z (Carrera)	9 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	4,90 N
Fuerza arranque	8 N
Volumen	2,50 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 20 SI-40 SW80 P

N° de artículo.:10.01.06.03220

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03220>

Tamaño	20
Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	40 Shore A
Peso	2,50 g
Familia de productos	SPB2

Accesorios



FD 16 120

N° de artículo.:10.01.06.02565

Diámetro exterior D: 16 mm

Finura de filtro: 120 µm

Usa construcci: Ventosa de fuelle

Tamaño: FG20/FGA20

Piezas de repuesto



SW 80 P 7.3

N° de artículo.:10.05.04.00090

Diseño: Push In

Longitud L: 15,5 mm

parte normal material: Polioximetileno

Diámetro exterior D: 7,3 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 20 SI-40 SW80 P

N° de artículo.:10.01.06.03220

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03220>



SPB2 20 SI-40 P

N° de artículo.:10.01.06.03125

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 40 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Diseño: Push In