

Ventosa plana (redonda)

SAF 30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.12349

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12349>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para aplicaciones a alta temperatura > Ventosas planas SAF HT2 > SAF 30 HT2-65 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica



Tamaño: 30

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2


Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Resistencia térmica: 200 °C

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4-AG

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	4 mm
Ds	31 mm
Dmax(S)	34 mm
G1	G1/4"-MA
H	20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	0
Tamaño	30
Fuerza aspir.	38 N
Resistencia térmica	200 °C
Familia de productos	SAF

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SAF 30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.12349

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12349>

Accesorios



SU 30

N° de artículo.:10.01.01.12889

Tamaño: 30

Margen de fijación: 27,0 ... 35,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C