

Ventosa plana (redonda)

SUF 5 NBR-55 M5-IG

N° de artículo.:10.01.01.14221

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14221>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 5 NBR-55 M5-IG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 5

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Conexión: M5-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	5,70 mm
Ds	5 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-HE
H	14,20 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	0,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,90 N
Fuerza arranque	0,90 N
Volumen	0,01 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Tamaño	5
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SUF 5 NBR-55 M5-IG

N° de artículo.:10.01.01.14221

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14221>

Peso	1,10 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC 020 M5-IG

N° de artículo.:10.01.06.04306

Tipo de conexión: 020

Conexión: M5-HE

Longitud apropiada: 8,7 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm



SUF 5 NBR-55 SC020

N° de artículo.:10.01.01.13940

Tamaño: 5

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A