

Ventosa de fuelle (redonda)

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.06.01878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01878>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle SABT-C (1,5 pliegues) > SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Ventosa de fuelle (red.) p/ mayor dinámica en super. plana y aceitosa



Tamaño: 60

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A


Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M10-MA

Número de pliegues: 1,5

Altura H: 39 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	19 mm
Dmax(S)	66 mm
dn	4 mm
Ds	63 mm
H	39 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	14,30 mm
G1	M10-MA

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	1,50
Tamaño	60
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Fuerza aspir.	82 N
Fuerza arranque	137 N
Carga transv.	89 N
Carga transv. (superficie aceitosa)	84 N
Volumen	23 cm ³

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.06.01878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01878>

Radio de curvatura (min) (convexa)	50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Familia de productos	SABT-C

Piezas de repuesto



SA-NIP N054 M10-AG DN400

N° de artículo.:10.01.01.11942

Rosca G1: M10-MA

parte normal material: Aluminio



REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45

N° de artículo.:10.01.01.11994

Diámetro exterior D: 28 mm

Longitud L: 9,5 mm

parte normal material: Perbunan XNBR

Ventosa de fuelle (redonda)

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.06.01878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01878>



SABT 60 NBR-60

N° de artículo.:10.01.06.01877

Tamaño: 60

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 1,5