

Ventosa plana (redonda)

PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00040

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00040>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 95

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dk	68,20 mm
Dmax(S)	102 mm
Ds	95 mm
H	21,50 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	350 N
Volumen	37,09 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	200 mm
Tamaño	95
Familia pezzon	N 009
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00040

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00040>

Peso	87,20 g
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios




SA-NIP N009 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.10097

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 25 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N009 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.10096

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 33 mm

parte normal material: Aluminio

Ventosa plana (redonda)

PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.00040

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00040>



SU 100

N° de artículo.:10.01.01.12840

Tamaño: 100

Margen de fijación: 100,0 ... 115,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C