

Placa de ventosas (redonda)

SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.01107

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01107>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de madera > Placas de ventosa SPU > SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas




Tamaño: 100

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Conexión: G1/4"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	22 mm
d2	60 mm
Dmax(S)	108 mm
Ds	100 mm
G1	G1/4"-HE
H	24,50 mm
H1	25,50 mm
LG1	13 mm
Z (Carrera)	7,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	425 N
Fuerza aspir. d2	185 N
Volumen	44,30 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	130 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Tamaño	100
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.01107

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01107>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	100 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SPU

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SU 100

N° de artículo.:10.01.01.12840

Tamaño: 100

Margen de fijación: 100,0 ... 115,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto



DR-SPU 100 NBR-55

N° de artículo.:10.01.01.01104

Tamaño: 100

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A