

Bellows suction cup (round)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Osanro.:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipainekomponentit > Alueen tartuntajärjestelmät ja päätehosteet > Tyhjiöpäätehosteet VEE > Suction Cups for Vacuum End Effectors > SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Size: 40


Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Thread G1: G1/4"-M

Number of folds: 4,5

Suunnitteludata



Attribuutti	Arvo
d2	23 mm
dn	8 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	G1/4"-M
H	73,10 mm
LG1	10 mm
SW1	27 mm
Z (Stroke)	27 mm

Tekniset tiedot

Attribuutti	Arvo
Suction force (-600mbar)	25 N
Pull-off force	39 N
Volume	35,74 cm ³
Hose diameter (rec.) d	12 mm
Number of folds	4,50
Suction cup material	Silicone SI
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Size	40

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | schmalz@schmalz.fi

Bellows suction cup (round)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Osanro.:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>

Weight	40,70 g
Product family	SPB4

Lisätarvikkeet



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


Osanro.:10.07.01.00321

External diameter D: 19,5 mm

Length L: 1 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Osanro.:10.07.10.00003

Clamping range: 20.0 ... 32.0 mm

Material: Steel

Surface: galvanised



SPI 32 PE SPB4-40

Osanro.:10.01.06.02856

Size: 32

Material: Polyethylene

Use: SPB4-40

Bellows suction cup (round)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Osanro.:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>



SPSE 40

Osanro.:10.01.06.02954

Size: 40

Varaosat



SC 090 G1/4-AG

Osanro.:10.01.06.02793

Connection geometry: 090

Vacuum connection: G1/4"-M

Length L1: 33,5 mm

Fitting length: 7,5 mm

Nominal diameter dn: 8 mm



SPB4 40 SI-55 SC090

Osanro.:10.01.06.02590

Size: 40

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 4,5