

Tyhjiömoduuli

VEE-QCMV HF 2 13 22

Osanro.:10.01.36.00200

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00200>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipainekomponentit > Alueen tartuntajärjestelmät ja päätehosteet > Tyhjiöpäätehosteet VEE > Vacuum Modules VEE-QCMV > VEE-QCMV HF 2 13 22

VEE-tyhjiömoduuli, jossa on integroitu Ejektorimoduuli ecoPump SEP




Shape: High Flow

Number of stages: 2

Nozzle size: 1,3 mm

Suunnitteludata



Attribuutti	Arvo
B	55 mm
d	8 mm
D	25,40 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-M
H	51,90 mm
H1	67 mm
L	144,60 mm
L2	91,80 mm
LG2	8,60 mm

Lisätarvikkeet

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | schmalz@schmalz.fi

Tyhjiömoduuli

VEE-QCMV HF 2 13 22

Osanro.:10.01.36.00200

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00200>



EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Osanro.:10.05.01.00288

Nominal size: 1,5 mm

Voltage DC: 24V - DC

Function: 3/2-way valve

Control valve: Normally closed

Connecting thread: M5-M

Pressure range (operating pressure): 3.5 ... 7.0 bar

Interface electrical connection: Cable, 2 pol



FLAN-PL 55x7.5-AB1

Osanro.:10.01.30.00015

External diameter D: 55 mm

Length L: 7,5 mm

Size: AB1



FLAN-PL 55x7.5-EL1

Osanro.:10.01.30.00208

External diameter D: 55 mm

Length L: 7,5 mm

Size: EL1

Tyhjiömoduuli

VEE-QCMV HF 2 13 22

Osanro.:10.01.36.00200

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00200>



FLAN-PL 55x9.5-JP1

Osanro.:10.01.30.00194

External diameter D: 55 mm

Length L: 9,5 mm

Size: JP1

Thread G1: G3/8"-F



FLAN-PL 63x10.5-AD1

Osanro.:10.01.30.00016

External diameter D: 63 mm

Length L: 10,5 mm

Size: AD1



FLAN-PL 63x11.5-UNI

Osanro.:10.01.30.00017

External diameter D: 63 mm

Length L: 11,5 mm

Size: UNI

Tyhjiömoduuli

VEE-QCMV HF 2 13 22

Osanro.:10.01.36.00200

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00200>



FLAN-PL 80x12-ST1

Osanro.:10.01.30.00167

External diameter D: 80 mm

Length L: 12 mm

Size: ST1



RFBP 50 50 BA SPB2

Osanro.:10.01.45.00096

Length L: 50 mm

Width B: 50 mm

Connection: Bayonet connection

Suct. cups: Bellows suct. cup SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Osanro.:10.01.45.00091

Length L: 100 mm

Width B: 58 mm

Connection: Bayonet connection

Suct. cups: Bellows suct. cup SPB2

Tyhjiömoduuli

VEE-QCMV HF 2 13 22

Osanro.:10.01.36.00200

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00200>



RFBP 100 58 BA O10

Osanro.:10.01.45.00092

Length L: 100 mm

Width B: 58 mm

Connection: Bayonet connection

Material type: Foam O, Height 10 mm



RFBP 120 120 BA SPB2

Osanro.:10.01.45.00085

Length L: 120 mm

Width B: 120 mm

Connection: Bayonet connection

Suct. cups: Bellows suct. cup SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Osanro.:10.01.45.00086

Length L: 120 mm

Width B: 120 mm

Connection: Bayonet connection

Material type: Foam O, Height 10 mm

Varaosat

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | schmalz@schmalz.fi

Tyhjiömoduuli

VEE-QCMV HF 2 13 22

Osanro.:10.01.36.00200

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00200>



SEP HF 2 13 22

Osanro.:10.02.01.01347

Shape: High Flow

Number of stages: 2

Nozzle size: 1,3 mm

Hole diameter: 22 mm

Degree of evacuation: 61 %

Pressure range (operating pressure): 2.0 ... 6.0 bar

Pressure optimal: 4 bar

Suction rate (max.): 175,3 l/min

Air consumption suction: 74 l/min



SHC 2 22

Osanro.:10.02.01.01430

Number of stages: 2

Hole diameter: 22 mm

External diameter D: 20,5 mm

Length L: 32 mm

Thread G1: M27x1.5-M