

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 RP R

Réf. article.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs décentralisés > Ejecteurs avec système de décharge SEAC RP > SEAC 10 RP R

Ejecteur pour systèmes de préhension




Diamètre des buses: 1 mm

Système: dispositif pneumatique d'économie d'air

conception Ejecteurs compacts: Modèle droite

Plage de pression (press. de service): 4,0 ... 6,0 bar

Données de construction



Attribut	Valeur
B	44,50 mm
B3	14,20 mm
d	4,30 mm
d1	13,80 mm
D	27 mm
G1	G1/8"-F
G4	G1/8"-F
H	38,30 mm
H1	39,80 mm
H2	29,30 mm
L	52 mm
L2	29,50 mm
L3	8 mm
L4	22 mm
X1	28 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	1 mm
Degré d'évacuation	85 %

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 RP R

Réf. article.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>

Capacité d'aspiration (max.)	36 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	2,10 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	65 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	3,90 m³/h
Max. consommation d'air souffler	92 l/min
Plage de pression (press. de service)	4,0 ... 6,0 bar
Poids	180 g
Plage de pression (press. de service)	58,0 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.)	1,27 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	2,30 cfm
Consommation d'air (souff.)	3,18 cfm
Max. vide	25,10 inHg
Famille de produit	SEAC-RP

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)

Accessoires



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

Réf. article.:10.02.02.03483

Longueur L: 45,5 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 44 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

Réf. article.:10.02.02.03484

Longueur L: 45,5 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 44 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 RP R

Réf. article.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

Réf. article.:10.02.02.04067

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 11 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

Réf. article.:10.02.02.04068

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 11 mm

Filetage G1: G1/8"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC



HT-SG A2 E 35 G1/4-AG

Réf. article.:10.07.06.00435

Connexion 1: Boulon à fente Ø19

Version: Connexion de l'éjecteur

Largeur B: 35 mm

Raccord du vide: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G1/4"-M

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 RP R

Réf. article.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>



HT-SG A2 E 35 G3/8-AG

Réf. article.:10.07.06.00441

Connexion 1: Boulon à fente Ø19

Version: Connexion de l'éjecteur

Largeur B: 35 mm

Raccord du vide: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G3/8"-M



HT-SG A2 E 46 RA

Réf. article.:10.07.06.00431

Connexion 1: Boulon à fente Ø19

Version: Connexion de l'éjecteur

Largeur B: 46 mm

Raccord du vide: G1/4"-F

Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.



HT-SG A3 E 35 G1/4-AG

Réf. article.:10.07.06.00338

Connexion 1: Tête sphér. 28,5 mm

Version: Connexion de l'éjecteur

Largeur B: 35 mm

Raccord du vide: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G1/4"-M

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 RP R

Réf. article.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03289>



HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

Réf. article.:10.07.06.00340

Connexion 1: Tête sphér. 28,5 mm

Version: Connexion de l'éjecteur

Largeur B: 35 mm

Raccord du vide: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G3/8"-M



HT-SG A3 E 46 RA

Réf. article.:10.07.06.00332

Connexion 1: Tête sphér. 28,5 mm

Version: Connexion de l'éjecteur

Largeur B: 46 mm

Raccord du vide: G1/4"-F

Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.