

Ventosa plana (redonda)

SGPN 35 SI-50 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.12785

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12785>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas planas SGPN > SGPN 35 SI-50 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.



Tamaño: 35

Material de ventosa: Silicona SI


Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Condición de los materiales: FDA

Conexión: G1/4"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	5,50 mm
Dmax(S)	35 mm
Ds	34 mm
G1	G1/4"-MA
H	28,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	0,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	31 N
Volumen	2,80 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	35
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SGPN 35 SI-50 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.12785

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12785>

Peso 14,40 g

Familia de productos SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

N° de artículo.:10.01.01.00820

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SGP 35 SI-50 N034

N° de artículo.:10.01.01.12784

Tamaño: 35

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A