

Placa de ventosas (ovalada)

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.05.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00001>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Placas de ventosa SPLO > SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas



Dimensiones (LxB): 60 x 20


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Conexión: G1/8"-HE

Altura H: 12,6 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bk	20 mm
Bmáx(S)	21 mm
Bs	19 mm
d3	4,50 mm
G1	G1/8"-HE
H	12,60 mm
H2	6 mm
LG1	6 mm
Lk	75 mm
Lmáx(S)	61 mm
Ls	59 mm
X1	65 mm
Z (Carrera)	2,10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	50 N
Volumen	3,22 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	15 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (ovalada)

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.05.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00001>

Número de pliegues	0
Dimensiones (LxB)	60 x 20
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Peso	70 g
Familia de productos	SPLO

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad