

Ventouse en cloche (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

Réf. article.:10.01.01.12176

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12176>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAOG-S > SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées



Dimensions (LxB): 60x20


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: RA

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	25,80 mm
Bs	20,90 mm
dn	4 mm
H	23,50 mm
L4	31,80 mm
Lmax(S)	65,80 mm
Ls	60,90 mm
Z (Course)	5 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	56 N
Force latérale	45 N
Force latérale surface huileuse	30 N
Volume	4 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions (LxB)	60 x 20
Matière	Caoutchouc nitrile NBR

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse en cloche (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

Réf. article.:10.01.01.12176

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12176>

Nombre de soufflets	0
Poids	27,60 g
Famille de produit	SAOG-S

Pièces de rechange



ADP-A G1/8-AG-RA ADAP

Réf. article.:10.01.10.00210

Raccord: G1/8-AG

Utiliser la construction: Adaptations



O-RING 10x1.5 NBR-70

Réf. article.:10.07.08.00129

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 70 Shore A

Diamètre intérieur d: 10 mm

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse en cloche (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

Réf. article.:10.01.01.12176

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12176>



O-RING 19x3.2 NBR-70

Réf. article.:10.07.08.00123

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 70 Shore A

Diamètre intérieur d: 19 mm