

Ventosa plana (ovalada)

SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

N° de artículo.:10.01.05.00225

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00225>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxB): 15 x 5

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	5,50 mm
Bs	4,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,20 mm
Dk	8,50 mm
Lmáx(S)	15,50 mm
Ls	14,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Carrera)	0,70 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	3,10 N
Dimensiones (LxB)	15 x 5
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,40 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

N° de artículo.:10.01.05.00225

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00225>

Familia de productos

SGO

Accesorios



SA-NIP N021 M5-AG DN200

N° de artículo.:10.01.05.00126

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 15,5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N021 M5-IG DN200

N° de artículo.:10.01.05.00125

Rosca G1: M5-HE

Longitud L1: 15,5 mm

Longitud apropiada: 10 mm

Diámetro nominal dn: 2 mm

parte normal material: Aluminio