

Ventosa plana (ovalada)

SGON 4x2 HT1-60 M3-AG

N° de artículo.:10.01.05.00404

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00404>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Ventosas planas SGON > SGON 4x2 HT1-60 M3-AG

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas



Dimensiones (LxB): 4 x 2

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1


Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M3-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	2,50 mm
Bs	2 mm
dn	1 mm
G1	M3-MA
H	8 mm
LG1	3 mm
Lmáx(S)	4,50 mm
Ls	4 mm
SW1	5 mm
Z (Carrera)	0,50 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,42 N
Volumen	0,02 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	1 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Dimensiones (LxB)	4 x 2
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGON 4x2 HT1-60 M3-AG

N° de artículo.:10.01.05.00404

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00404>

Dureza del material [Shore A] 60 Shore A

Peso 2 g

Familia de productos SGON

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N003 M3-AG DN100

N° de artículo.:10.01.01.00316

Rosca G1: M3-MA

Longitud L1: 7,5 mm

Longitud apropiada: 2 mm

parte normal material: Aluminio



SGO 4x2 HT1-60 N003

N° de artículo.:10.01.05.00426

Dimensiones (LxB): 4 x 2

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas