

Ventosa plana (redonda)

PFG 15 NBR-55 N005

N° de artículo.:10.01.01.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00011>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > PFG 15 NBR-55 N005

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 15

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4,50 mm
d1	7,80 mm
Dk	12,20 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	15 mm
H	8 mm
H2	2,60 mm
Z (Carrera)	1,90 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	9 N
Volumen	0,43 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	12,50 mm
Tamaño	15
Familia pezzon	N 005
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFG 15 NBR-55 N005

N° de artículo.:10.01.01.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00011>

Peso 0,70 g

Familia de productos PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03529

Familia pezzon: N 005

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 17,5 mm

Longitud L: 5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03521

Familia pezzon: N 005

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,5 mm

Longitud L: 16 mm

Longitud apropiada: 16 mm

Diámetro nominal dn: 2 mm

parte normal material: Aluminio