

Ventouse plate (ronde)

SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Réf. article.:10.01.01.14387

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14387>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique



Dimensions: 50


Filetage G1: M10x1.25-F

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Type: E

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	29,70 mm
Dk	36,80 mm
Dmax(S)	54 mm
Ds	52 mm
G1	M10x1.25-F
H	17,90 mm
LG1	10 mm
Z (Course)	3,40 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	50
Nombre de soufflets	0
Force latérale	90 N
Force d'aspir.	110 N
Force d'aspir. d2	40 N
Matière	Caoutchouc naturel NK
Volume	8 cm ³

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ronde)

SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Réf. article.:10.01.01.14387

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14387>

Rayon de courbure (min) (convexe)	50 mm
Poids	21 g
Famille de produit	SHF
