Ventouse plate (ovale)

SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.05.00376


https://www.schmalz.com/10.01.05.00376

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées



- Dimensions (LxB): 60x23
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR
- Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord: G1/4-AG

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	25 mm
Bs	21,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-M
H	18 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	64 mm
Ls	60,60 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	3 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	57 N
Force latérale	37 N
Force latérale surface huileuse	33 N
Volume	3,89 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Nombre de soufflets	0

Contactez Schmalz
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ovale)

SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.05.00376

https://www.schmalz.com/10.01.05.00376

Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	21 g
Famille de produit	SAOF
Dimensions (LxB)	60x23

Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m