

## Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 25 NBR-ESD-55 N062

Réf. article.:10.01.06.04455

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04455>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 25 NBR-ESD-55 N062

### Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales




Dimensions: 25

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d          | 4,50 mm  |
| d2         | 9,90 mm  |
| D1         | 25 mm    |
| Dk         | 10 mm    |
| Dmax(S)    | 26,50 mm |
| Ds         | 22,50 mm |
| H          | 23 mm    |
| H2         | 3,80 mm  |
| H3         | 8,90 mm  |
| Z (Course) | 9 mm     |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                     |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nombre de soufflets               | 1,50                       |
| Force d'aspir.                    | 5,30 N                     |
| Dimensions                        | 25                         |
| Matière                           | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Poids                             | 2,70 g                     |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm                      |
| Famille de produit                | FGA                        |

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 25 NBR-ESD-55 N062

Réf. article.:10.01.06.04455

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04455>

### Accessoires



#### SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05669

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 17,9 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05670

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 19,4 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium