

Ventosa plana (redonda)

PFYN 5 FPM-65 M5-IG

N° de artículo.:10.01.01.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00123>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN > PFYN 5 FPM-65 M5-IG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 5

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM


Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M5-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	1,50 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	5 mm
G1	M5-HE
H	16,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	0,90 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,75 N
Volumen	0,01 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	7,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Tamaño	5
Material de ventosa	Fluorocautchuc FPM
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFYN 5 FPM-65 M5-IG

N° de artículo.:10.01.01.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00123>

Peso 1,40 g

Familia de productos PFYN

Número de pliegues 0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N004 M5-IG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03518

Rosca G1: M5-HE

Longitud L1: 14 mm

Longitud apropiada: 10 mm

parte normal material: Aluminio



PFG 5 FPM-65 N004

N° de artículo.:10.01.01.00067

Tamaño: 5

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas