

Ventosa plana (redonda)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00342

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00342>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN > PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 200


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/2"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	13,50 mm
Dmax(S)	222 mm
Ds	193 mm
G1	G1/2"-HE
H	50,50 mm
LG1	13 mm
Z (Carrera)	13 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	1498 N
Volumen	427 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	400 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Tamaño	200
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00342

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00342>

Peso 784,60 g

Familia de productos PFYN

Número de pliegues 0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SU 210

N° de artículo.:10.01.01.12439

Tamaño: 210

Margen de fijación: 210,0 ... 220,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto



SA-NIP N010 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00796

Rosca G1: G1/2"-HE

parte normal material: Aluminio

Ventosa plana (redonda)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00342

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00342>



PFG 200 SI-55 N010

N° de artículo.:10.01.01.00336

Tamaño: 200

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible