

Ventouse à soufflets (rondes)


FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.04488

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04488>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets) > FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 33

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A


Matière: Aluminium

Raccord: G1/4"-F

Nombre de soufflets: 1,5

Raccord du vide: G1/4"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	17 mm
Dmax(S)	38 mm
dn	4,40 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4"-F
H	42 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	9 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Dimensions	33
Nombre de soufflets	1,50
Raccord	G1/4-IG
Rayon de courbure (min) (convexe)	40 mm
Volume	4,75 cm ³

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.04488

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04488>

Force d'aspir.	13,60 N
Force de rupt.	39,60 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Poids	16 g
Famille de produit	FSGA

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.06.01066

Famille d'insert: N 018
Filetage G1: G1/4"-F
Longueur L1: 28,8 mm
Longueur utile: 15 mm
Diamètre nominal dn: 4,4 mm
Largeur des appartements SW2: 5 mm
Matière: Aluminium



FGA 33 NBR-ESD-55 N018

Réf. article.:10.01.06.04456

Dimensions: 33
Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
Nombre de soufflets: 1,5

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürenschor, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch