
préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 3R54 SPB2-40-P G60

Réf. article.:10.01.38.03469


https://www.schmalz.com/10.01.38.03469

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille



- Longueur L: 838 mm
- Largeur B: 130 mm
- Disposition: 3R54
- conception Raccords: Droit
- Diamètre extérieur D: 60 mm
- avec: 1x vanne de commande vide / souffler
- Max. consommation d'air souffler: 800 l/min
- Poids: 5,3 kg
- Famille de produit: FMP

Données de construction



Attribut	Valeur
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	60 mm
H	104,80 mm
H1	150,40 mm
H2	55 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	46 mm
L	838 mm
L2	798 mm
L3	77 mm
Y1	90 mm
Type de vanne	SVK

Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version

Données techniques

Attribut	Valeur
Disposition	3R54
Nombre de ventouses	44
Force d'aspir. de -250 mbar	480 N

Contactez Schmalz
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 3R54 SPB2-40-P G60

Réf. article.:10.01.38.03469

https://www.schmalz.com/10.01.38.03469

avec	1x vanne de commande vide / souffler
Poids	5,30 kg
Élément d'étanchéité	Ventouses
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar	600 l/min
Famille de produit	FMP

Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration

Accessoires



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Réf. article.:26.07.03.00002

Longueur L: 1 450 mm
Largeur B: 10 mm
Hauteur H: 7 mm
Matière: Plastiques
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Réf. article.:21.04.05.00080


Connexion électrique: Douille M12, 5 pol
Longueur du câble: 5 000 mm
Matière tuyau: PUR câble

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 3R54 SPB2-40-P G60

Réf. article.:10.01.38.03469

https://www.schmalz.com/10.01.38.03469



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Réf. article.:10.01.10.05701

Longueur L: 120 mm
Largeur B: 85 mm
Hauteur H: 10 mm
Matière: Acier
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article.:10.01.03.00175

Filetage G1: G1/2"-F
Filetage G2: G1/2"-M
Température de travail: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05697

Course ressort Z: 25 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05695

Course ressort Z: 25 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05687

Course ressort Z: 50 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05168

Course ressort Z: 50 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05698

Course ressort Z: 75 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05696

Course ressort Z: 75 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05810

Course ressort Z: 25 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05806

Course ressort Z: 25 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05809

Course ressort Z: 50 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05805

Course ressort Z: 50 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 3R54 SPB2-40-P G60

Réf. article.:10.01.38.03469

https://www.schmalz.com/10.01.38.03469



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05808

Course ressort Z: 75 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05803

Course ressort Z: 75 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Réf. article.:10.01.21.00244


Longueur L: 120 mm
Largeur B: 120 mm
Hauteur H: 60 mm
Poids: 1,1 kg
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 3R54 SPB2-40-P G60


Réf. article.:10.01.38.03469

https://www.schmalz.com/10.01.38.03469



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Réf. article.:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Réf. article.:10.01.21.01291

Longueur L: 119 mm
Largeur B: 119 mm
Hauteur H: 9,6 mm
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXC-FMC



SET FXP-FMP

Réf. article.:10.01.21.02407

Longueur L: 232 mm
Largeur B: 119 mm
Hauteur H: 119 mm
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 3R54 SPB2-40-P G60

Réf. article.:10.01.38.03469

https://www.schmalz.com/10.01.38.03469



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Réf. article.:10.01.21.00243

contient: 4 écrous à fente

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



VAM 40 V U BAR

Réf. article.:10.07.02.00046

Diamètre extérieur D: 40 mm

Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar




VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Réf. article.:10.01.21.02405

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

Raccord: Flexible 8/6

Commande de vanne: Sans courant, fermé



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Réf. article.:10.06.02.00343

Longueur L: 50 mm
Largeur B: 15,8 mm
Hauteur H: 25 mm
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Pressostat et vacuostat



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.02485

Longueur L: 76,5 mm
Largeur B: 19 mm
avec: Vacuostat et pressostat VSi
Plage de mesure: bar
avec: Vacuostat/pressostat
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



VTR-SL 3x RST60

Réf. article.:10.01.10.02779


Longueur L: 439 mm
Largeur B: 100 mm
Hauteur H: 156 mm
Raccord: Extrémité tube Ø60

Pièces de rechange

VENT-BGR FMP-S-50

Réf. article.:10.01.38.03682

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FMP-S
contient: Vanne de contrôle directionnel pneumatique



MASK-FOL SVK 798 3R54 FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.00498

Longueur L: 798 mm
Largeur B: 109,8 mm
Hauteur H: 0,4 mm
Disposition des cellules d'aspiration: 3 rangées, 54 mm
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

SA-LEIST 134x25 SPB2-40P 3S

Réf. article.:10.01.38.02467

Longueur L: 134 mm
Largeur B: 25 mm
Hauteur H: 56 mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 40 mm

SA-LEIST 188x25 SPB2-40P 4S

Réf. article.:10.01.38.02465

Longueur L: 188 mm
Largeur B: 25 mm
Hauteur H: 56 mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 40 mm

SA-LEIST 90x25 SPB2-40P 2S

Réf. article.:10.01.38.02469

Longueur L: 90 mm
Largeur B: 25 mm
Hauteur H: 56 mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 40 mm