

Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 KU

Réf. article.:10.02.01.01961

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01961>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques
SBP-HV/HF avec corps en plastique > SBP HV 2 16 22 KU

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger



Conception: High Vacuum

Nombre d'étages: 2

Diamètre des buses: 1,6 mm

Dimensions: 22


Degré d'évacuation: 90 %

Capacité d'aspiration (max.): 159 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 103 l/min

Matière: Plastiques

Données de construction



Attribut	Valeur
B	31,50 mm
d2	6,20 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G5	M6-F
H	45 mm
H2	6,50 mm
H3	22,50 mm
L	80 mm
L1	131 mm
L2	24,50 mm
L3	26,50 mm
L4	113 mm
SW2	12 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Données techniques

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 KU

Réf. article.:10.02.01.01961

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01961>

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	1,60 mm
Nombre d'étages	2
Degré d'évacuation	90 %
Capacité d'aspiration (max.)	159 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	6,34 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	103 l/min
Niveau sonore libre	87 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	76 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	2,0 - 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Poids	190,60 g
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service)	29,0 - 87,0
Capacité d'aspiration (max.)	5,61 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	3,64 cfm
Famille de produit	SBP-HV-HF-KU

Accessoires



SD 29x70 SHC 22

Réf. article.:10.02.01.01517

Diamètre extérieur D: 29 mm

Longueur L: 70 mm

Utiliser la construction: Schmalz capuchon

Dimensions: 22

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 KU

Réf. article.:10.02.01.01961

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01961>



SD 29x121.5 SHC

Réf. article.:10.02.01.01831

Diamètre extérieur D: 29 mm

Longueur L: 121,5 mm

Utiliser la construction: Schmalz capuchon

Pièces de rechange



SFE 22 POM

Réf. article.:10.02.01.01767

Diamètre d'alésage: 22 mm

Largeur B: 31,5 mm

Hauteur H: 45 mm

Longueur L: 80 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Filetage G2: G3/8"-F

Raccord d'air comprim: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G3/8"-F



SEP HV 2 16 22

Réf. article.:10.02.01.01396

Conception: High Vacuum

Nombre d'étages: 2

Diamètre de buse: 1,6 mm

Diamètre d'alésage: 22 mm

Degré d'évacuation: 90 %

Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar

Pression optimale: 4 bar

Capacité d'aspiration (max.): 152,6 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 103 l/min

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 KU

Réf. article.:10.02.01.01961

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01961>



SHC 2 22

Réf. article.:10.02.01.01512

Nombre d'étages: 2

Diamètre d'alésage: 22 mm

Diamètre extérieur D: 20 mm

Longueur L: 33 mm

Filetage G1: M27x1.5-M