

Pompe à vide

EVE-OG 100 AC3 F IE3

Réf. article.:10.03.02.00066

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00066>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide lubrifiées
EVE-OG > EVE-OG 100 AC3 F IE3

Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien



Capacité d'aspiration (60 Hz): 120 m³/h

Permission: IE3

Puiss. nominale 60 Hz: 3,4 kW

Alimentation: courant triphasé

Niveau sonore: 65 dB(A)


avec: Filtre

Capacité d'aspiration (50 Hz): 100 m³/h

Puiss. nominale 50 Hz: 2,7 kW

Poids: 76,5 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	406 mm
B2	14,80 mm
G2	G1-1/4"-F
G3	G1-1/4"-F
H	290 mm
H1	414 mm
H2	75 mm
L	692 mm
L2	170 mm
X1	226 mm
Y1	277 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Max. vide	-980 mbar
Max. vide	-28,94 inHg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	100 m ³ /h
Puiss. nominale 50 Hz	2,70 kW
Niveau sonore	65 dB(A)
Poids	76,50 kg

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Pompe à vide

EVE-OG 100 AC3 F IE3

Réf. article.:10.03.02.00066

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00066>

Type de protection IP	IP 55
Alimentation	AC3
Famille de produit	EVE-OG

Accessoires



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Réf. article.:27.02.01.00055

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Réf. article.:22.09.03.00038

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG