

Vacuostats / pressostats

VSi P10 D M12-4

Réf. article.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>



Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Commutateurs et surveillance du système > Vacuostats / pressostats électroniques > Vacuostats et pressostats VSi > VSi P10 D M12-4

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link



Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar


Conception vacuostat: avec affichage

Connexion électrique: Connecteur M12, 4 pol

Affichage: 2xLED

Type de protection IP: IP 65

Données de construction



Attribut	Valeur
D	19,60 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
G3	M12x1-M
L	60,50 mm
L1	78,50 mm
LG1	8 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Moyen de mesure	Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure	0,0 ... 10,0 bar
Protection surpression max.	15 bar
Plage de mesure	0,0 ... 145,0 psi psi
Protection surpression max.	217,55 psi
Précision de la reproduction	± 3% de la plage de mesure
Hystérésis	Réglable
Entrées/sorties	2 numériques

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Vacuostats / pressostats

VSi P10 D M12-4

Réf. article.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>

Capacité de commutation max.	100 mA
Affichage	2xLED
Connexion électrique	Connecteur M12, 4 pol
Raccord	G1/8"-M + M5-F
Tension	10-30V DC
Consom. de courant	35 mA
Type de protection IP	IP 65
Température de travail	0 ... 50 °C
Poids	16 g
Conception vacuostat	avec affichage
Famille de produit	VSI

Accessoires



ASK B-M12-4 5000 K-4P

Réf. article.:21.04.05.00263

Connexion électrique: Douille M12, 4 pol

Matière tuyau: PUR câble

Longueur du câble: 5 000 mm



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Réf. article.:10.06.02.00061

Longueur L: 60,5 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 22 mm

Epaisseur de la paroi s: 1,5 mm

Utiliser la construction: Pressostat et vacuostat

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Vacuostats / pressostats

VSi P10 D M12-4

Réf. article.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>



ASK WB-M12-5 5000 K-4P

Réf. article.:21.04.05.00557

Connexion électrique: Coudé douille M12, 5pol

Matière tuyau: PUR câble

Longueur du câble: 5 000 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

Réf. article.:10.08.02.00149

Filetage G1: G1/8"-F

Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 8,5 mm

Longueur L: 23,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

Réf. article.:10.08.02.00150

Filetage G1: G1/8"-F

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,5 mm

Longueur L: 26,5 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Vacuostats / pressostats

VSi P10 D M12-4

Réf. article.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>



STVI-GE G1/8-IG 8

Réf. article.:10.08.02.00151

Filetage G1: G1/8"-F

Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 14,5 mm

Longueur L: 29,5 mm



HTR-VSi Clip

Réf. article.:10.06.02.00718

Largeur B: 12 mm

Hauteur H: 25,3 mm

Longueur L: 20 mm

Utiliser la construction: Vacuostats / pressostats



BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

Réf. article.:10.06.02.00663

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 22 mm

Longueur L: 61,5 mm

Epaisseur de la paroi s: 1,5 mm

Utiliser la construction: Vacuostats / pressostats