

Friction ring

REIB-RING SGM 50 HT2-65

Osanro.:10.01.17.00412

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00412>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipaineekomponentit > Erityinen tarttuja > Magneettinen tarttuja > REIB-RING SGM 50 HT2-65

Friction ring




Construction use: Magnetic gripper

Size: 50

External diameter D: 50 mm

Internal diameter d: 41,5 mm

Suunnitteludata



Attribuutti

Arvo

D	50 mm
L	10,70 mm

Tekniset tiedot

Attribuutti	Arvo
Size	50
Suction cup material	High temperature material HT2
Operating temperature (max.)	200 °C
Material hardness [Shore A]	65 Shore A
Weight	4,70 g

Operating temperature max. short-term up to +250 °C

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | schmalz@schmalz.fi